

L56/3000 テープライブラリ装置 (LTO Ultrium 6/7) 製品仕様

HITACHI
Inspire the Next

本製品は2018年8月に販売終了しております。
仕様につきましては販売当時の情報です。ご了承ください。



モデル名	L56/3000		
ドライブ	LTO Ultrium 6		LTO Ultrium 7
ドライブ数	56(最大搭載時)		
メディアスロット数	最小200～最大5,798		
容量	非圧縮時	14.495PB	34.7PB
	圧縮時 *1	36.238PB	86.75PB
テープロード時間	22秒		11秒
アンロード時間	19秒		
平均データアクセス時間	50秒		56秒
転送速度	非圧縮時	最大32.256TB/hr	最大60.48TB/hr
	圧縮時 *1	最大80.64TB/hr	最大151.2TB/hr
電源条件	対応電圧	AC200V	
	電流	9.65A (ベースモジュール) 10.2A (ドライブ拡張モジュール)	
	所要電力	1,930VA (ベースモジュール) 2,040VA (ドライブ拡張モジュール)	
付属電源コード	ベースモジュール AC200V:NEMAL6-30P(2本) ドライブ拡張モジュール AC200V:NEMAL6-30P(2本)		
インターフェース/コネクタ	FC 8Gbps/LC		
外形寸法(W×D×H)	916×1,245×2,000mm(最小構成時) 7,828×1,245×2,000mm(最大構成時)		
質量	約575kg(最小構成時)/ 約2750kg(最大構成時)		
環境条件	温度	16～32℃	
	湿度	20～80%	

*1 圧縮時の値は、データ圧縮率を2.5:1とした場合(データ圧縮率はデータの内容により変化します)