

Hitachi Server Navigator DVDバージョン一覧 (HA8000シリーズ)

DVDバージョン	対象装置			セット形名	添付期間
03-55	HA8000	RS440	xN1	GU*441*N-*****	2018年4月～
		RS220	xN2	GU*222*N-*****	
		RS210		GU*212*N-*****	
		TS20		GU*T22*N-*****	
		RS110	xN1	GU*111*N-*****	
		TS10		GU*T11*N-*****	
03-54	HA8000	RS440	xN1	GU*441*N-*****	2017年12月～2018年4月(03-55に切り替え)
		RS220	xN2	GU*222*N-*****	
		RS210		GU*212*N-*****	
		TS20		GU*T22*N-*****	
		RS110	xN1	GU*111*N-*****	
		TS10		GU*T11*N-*****	
03-53	HA8000	RS440	xN1	GU*441*N-*****	2017年10月～12月(03-54に切り替え)
		RS220	xN2	GU*222*N-*****	
		RS210		GU*212*N-*****	
		TS20		GU*T22*N-*****	
		RS110	xN1	GU*111*N-*****	
		TS10		GU*T11*N-*****	
03-52	HA8000	RS440	xN1	GU*441*N-*****	2017年7月～9月(03-53に切り替え)
		RS220	xN2	GU*222*N-*****	
		RS210		GU*212*N-*****	
		TS20		GU*T22*N-*****	
		RS110	xN1	GU*111*N-*****	
		TS10		GU*T11*N-*****	
03-51	HA8000	RS440	xN1	GU*441*N-*****	2017年4月～6月(03-52に切り替え)
		RS220	xN2	GU*222*N-*****	
		RS210		GU*212*N-*****	
		TS20		GU*T22*N-*****	2017年4月～
		RS110	xN	GU*110*N-*****	
		TS10		GU*T10*N-*****	
03-50-/A	HA8000	RS440	xN1	GU*441*N-*****	2017年2月～4月(03-51に切り替え)
		RS220	xN2	GU*222*N-*****	
		RS210		GU*212*N-*****	
		TS20		GU*T22*N-*****	
		RS110	xN	GU*110*N-*****	
		TS10		GU*T10*N-*****	
03-50	HA8000	RS220	xN2	GU*222*N-*****	2016年12月～2017年2月(03-50-/Aに切り替え)
		RS210		GU*212*N-*****	
		TS20	GU*T22*N-*****		
		RS110	xN	GU*110*N-*****	
		TS10		GU*T10*N-*****	
03-34-A	HA8000	RS440	xN	GU*440*N-*****	2016年9月～
		RS220	xN2	GU*222*N-*****	2016年9月～12月(03-50に切り替え)
		RS210		GU*212*N-*****	
		TS20		GU*T22*N-*****	
		RS110	xN	GU*110*N-*****	
		TS10		GU*T10*N-*****	
03-34	HA8000	RS440	xN	GU*440*N-*****	2016年6月～9月(03-34-Aに切り替え)
		RS220	xN2	GU*222*N-*****	
		RS210		GU*212*N-*****	
		TS20		GU*T22*N-*****	
		RS110	xN	GU*110*N-*****	
		TS10		GU*T10*N-*****	
03-33-/A	HA8000	TS20	xN	GU*T20*N-*****	2016年10月～
03-33	HA8000	RS440	xN	GU*440*N-*****	2016年4月～6月(03-34に切り替え)
		RS220	xN2	GU*222*N-*****	
		RS210		GU*212*N-*****	
		TS20	xN	GU*T20*N-*****	2016年4月～10月(03-33-/Aに切り替え)
03-32-/B	HA8000	RS220	xN1	GU*221*N-*****	2016年7月～
		RS210		GU*211*N-*****	
03-32-/A	HA8000	RS220	xN1	GU*221*N-*****	2016年4月～7月(03-32-/Bに切り替え)
RS210		GU*211*N-*****			

Hitachi Server Navigator DVDバージョン一覧 (HA8000シリーズ)

DVDバージョン	対象装置	セット形名	添付期間	
03-32	HA8000	RS440 xN	GU*440*N-*****	2015年10月～2016年4月(03-33に切り替え)
		RS220 xN1	GU*221*N-*****	2015年10月～2016年4月(03-32-/Aに切替え)
		RS210	GU*211*N-*****	
		TS20 xN	GU*T20*N-*****	2015年10月～2016年4月(03-33に切り替え)
03-31	HA8000	RS440 xN	GU*440*N-*****	2015年9月～10月(03-32に切り替え)
		RS220 xN1	GU*221*N-*****	
		RS210	GU*211*N-*****	
		TS20 xN	GU*T20*N-*****	
03-30-A	HA8000	RS220 xN1	GU*221*N-*****	2015年7月～9月(03-31に切り替え)
		RS210	GU*211*N-*****	
		TS20 xN	GU*T20*N-*****	
03-30	HA8000	RS220 xN1	GU*221*N-*****	2015年5月～2015年6月(03-30-Aへ切り替え)
		RS210	GU*211*N-*****	
		TS20 xN	GU*T20*N-*****	
03-20-/C	HA8000	RS220 xN	GU*220*N-*****	2015年5月～
		RS210	GU*210*N-*****	
03-20-B	HA8000	RS220 xN	GU*220*N-*****	2015年2月～2015年4月(03-20-/Cへ切り替え)
		RS210	GU*210*N-*****	
03-20-/A	HA8000	RS220 xN	GU*220*N-*****	2014年10月～2015年2月(03-20-Bへ切り替え)
		RS210	GU*210*N-*****	
03-10-/F	HA8000	RS110 xM1	GQ*111*M-*****	2016年8月～
		TS10	GQ*T11*M-*****	
03-10-/E	HA8000	RS110 xM1	GQ*111*M-*****	2016年4月～8月(03-10-/F)に切り替え
		TS10	GQ*T11*M-*****	
03-10-D	HA8000	RS440 xM	GQ*440*M-*****	2015年7月～ 添付DVDのsupport.html内の記載においてサポート機種にRS220-h,RS210-h xM2の記載がありませんが、正しくは本バージョンにてサポートされています。
		RS220-h xM2	GQ*222*M-*****	
		RS210-h	GQ*212*M-*****	
		RS220 xM2	GQ*222*M-*****	
		RS220-s	GQ*222*M-*****	
		RS210	GQ*212*M-*****	
		RS110-h	GQ*112*M-*****	
		TS20	GQ*T22*M-*****	
		TS10-h	GQ*T12*M-*****	
		RS110 xM1	GQ*111*M-*****	
TS10	GQ*T11*M-*****			
03-10-/C	HA8000	RS440 xM	GQ*440*M-*****	2015年5月～2015年6月(03-10-Dへ切り替え) 添付DVDのsupport.html内の記載においてサポート機種にRS220-h,RS210-h xM2の記載がありませんが、正しくは本バージョンにてサポートされています。
		RS220-h xM2	GQ*222*M-*****	
		RS210-h	GQ*212*M-*****	
		RS220 xM2	GQ*222*M-*****	
		RS220-s	GQ*222*M-*****	
		RS210	GQ*212*M-*****	
		RS110-h	GQ*112*M-*****	
		TS20	GQ*T22*M-*****	
		TS10-h	GQ*T12*M-*****	
		RS110 xM1	GQ*111*M-*****	
TS10	GQ*T11*M-*****			
03-10-B	HA8000	RS440 xM	GQ*440*M-*****	2015年3月～2015年4月(03-10-/Cへ切り替え) 添付DVDのsupport.html内の記載においてサポート機種にRS220-h,RS210-h xM2の記載がありませんが、正しくは本バージョンにてサポートされています。
		RS220-h xM2	GQ*222*M-*****	
		RS210-h	GQ*212*M-*****	
		RS220 xM2	GQ*222*M-*****	
		RS220-s	GQ*222*M-*****	
		RS210	GQ*212*M-*****	
		RS110-h	GQ*112*M-*****	
		TS20	GQ*T22*M-*****	
		TS10-h	GQ*T12*M-*****	
		RS110 xM1	GQ*111*M-*****	
TS10	GQ*T11*M-*****			

Hitachi Server Navigator DVDバージョン一覧 (HA8000シリーズ)

DVDバージョン	対象装置		セット形名	添付期間		
03-10-/A	HA8000	RS440	xM	GQ*440*M-*****	2014年8月～2015年2月(03-10-Bへ切り替え)	
		RS220-h	xM2	GQ*222*M-*****		
		RS210-h		GQ*212*M-*****		
		RS220	xM2	GQ*222*M-*****		
		RS220-s		GQ*222*M-*****		
		RS210		GQ*212*M-*****		
		RS110-h		GQ*112*M-*****		
		TS20		GQ*T22*M-*****		
		TS10-h		GQ*T12*M-*****		
		RS110	xM1	GQ*111*M-*****		
		TS10		GQ*T11*M-*****		
03-10	HA8000	RS440	xM	GQ*440*M-*****	2014年6月～2014年8月(03-10-/Aへ切り替え)	
		RS220-h	xM2	GQ*222*M-*****		
		RS210-h		GQ*212*M-*****		
		RS220	xM2	GQ*222*M-*****		
		RS220-s		GQ*222*M-*****		
		RS210		GQ*212*M-*****		
		RS110-h		GQ*112*M-*****		
		TS20		GQ*T22*M-*****		
		TS10-h		GQ*T12*M-*****		
		RS110	xM1	GQ*111*M-*****		
		TS10		GQ*T11*M-*****		
03-01-/B	HA8000	RS110	xM	GQ*110*M-*****	2015年3月～	
		TS10		GQ*T10*M-*****		
03-01-/A	HA8000	RS110	xM	GQ*110*M-*****	2014年8月～2015年2月(03-01-/Bへ切り替え)	
		TS10		GQ*T10*M-*****		
03-01	HA8000	RS220-h	xM2	GQ*222*M-*****	2014年3月～2014年6月(03-10へ切り替え)	
		RS210-h		GQ*212*M-*****		
		RS220	xM2	GQ*222*M-*****		
		RS220-s		GQ*222*M-*****		
		RS210		GQ*212*M-*****		
		RS110-h		GQ*112*M-*****		
		TS20		GQ*T22*M-*****		
		TS10-h		GQ*T12*M-*****		
		RS110	xM	GQ*110*M-*****		2014年3月～2014年8月(03-01-/Aへ切り替え)
		TS10		GQ*T10*M-*****		
		03-00	HA8000	RS220-h		xM2
RS210-h				GQ*212*M-*****		
RS220	xM2			GQ*222*M-*****		
RS220-s				GQ*222*M-*****		
RS210				GQ*212*M-*****		
RS110-h				GQ*112*M-*****		
TS20				GQ*T22*M-*****		
TS10-h				GQ*T12*M-*****		
RS110	xM			GQ*110*M-*****		
TS10				GQ*T10*M-*****		
02-11	HA8000			RS220-h	xM2	GQ*222*M-*****
		RS210-h		GQ*212*M-*****		
02-10	HA8000	RS110	xM	GQ*110*M-*****	2013年7月～2014年1月(03-00へ切り替え)	
		TS10		GQ*T10*M-*****		
02-03-/A	HA8000	RS440	xL2	GQ*442*L-*****	2013年6月～	
		RS220-h	xM1	GQ*221*M-*****		
		RS210-h		GQ*211*M-*****		
		RS220	xM1	GQ*221*M-*****		
		RS220-s		GQ*221*M-*****		
		RS210		GQ*211*M-*****		
		RS110-h		GQ*111*M-*****		
		TS20		GQ*T21*M-*****		
		TS10-h		GQ*T11*M-*****		
		RS110	xL2	GQ*112*L-*****		
		TS10		GQ*T12*L-*****		
		SS10		GQ*S12*L-*****		

Hitachi Server Navigator DVDバージョン一覧 (HA8000シリーズ)

DVDバージョン	対象装置	セット形名	添付期間		
02-03	HA8000	RS440	xL2	GQ*442*L-*****	2013年1月～2013年6月(02-03/Aへ切り替え)
		RS220-h	xM1	GQ*221*M-*****	
		RS210-h		GQ*211*M-*****	
		RS220	xM1	GQ*221*M-*****	
		RS220-s		GQ*221*M-*****	
		RS210		GQ*211*M-*****	
		RS110-h		GQ*111*M-*****	
		TS20		GQ*T21*M-*****	
		TS10-h		GQ*T11*M-*****	
		RS110	xL2	GQ*112*L-*****	
		TS10		GQ*T12*L-*****	
		SS10		GQ*S12*L-*****	
		02-00	HA8000	RS440	
RS220-h	xM1			GQ*221*M-*****	
RS210-h				GQ*211*M-*****	
RS220	xM1			GQ*221*M-*****	
RS220-s				GQ*221*M-*****	
RS210				GQ*211*M-*****	
RS110-h				GQ*111*M-*****	
TS20				GQ*T21*M-*****	
TS10-h				GQ*T11*M-*****	
RS110	xL2			GQ*112*L-*****	
TS10				GQ*T12*L-*****	
SS10				GQ*S12*L-*****	