


ランサムウェア対策には、テープバックアップが有効です。

「バックアップを取っているから安心」とお考えではありませんか？
ランサムウェアはコンピュータから見えるオンライン環境の
領域にあるバックアップデータも暗号化してしまいます。



**とにかく早くバックアップ
手軽にデータリストア**

DMVは、1TBのデータバックアップ（非圧縮時）を約15分*で完了。テープバックアップは安全度が高い反面時間がかかる、という課題をDMVが払拭しました。DMVにより毎日のフルバックアップ運用が可能に。障害発生時のデータリストア（復旧）もシンプルな操作で高速に行います。


* DMV L744モデル(LTO-7テープ、4並列)の場合。
対象のディスクやデータによっては、性能がでない場合があります。

マルチプラットフォーム対応

OSファイルシステムの影響を受けないので、マルチプラットフォーム環境下でバックアップシステムの統合が可能です。

各種ユーティリティを提供

バックアップジョブの作成や、遠隔地からの実行もユーティリティソフトから操作できます。



■ Data Mover for Volume (DMV)仕様

モデル名	テープモデル			ディスクモデル	
	DMV L711	DMV L722	DMV L744	DMV L700M	DMV L700H
インタフェース	16Gbpsファイバチャネル(Optical/Non-OFC) ×2ポート				
テープフォーマット	LTO Ultrium 7™規格*1				—
搭載テープライブラリ数	1	2	4	—	
搭載テープドライブ数	1	2	4	—	
テープ搭載巻数(最大)	30	60	120	—	
RAID構成	JBOD	JBOD,RAID1	JBOD,RAID1	JBOD	
非圧縮時 記憶容量*2 (TB)	JBOD	6~180	6~360	—	
	RAID1	—	6~180	—	
	HDD構成	—	—	22	46
非圧縮時データ 転送速度*3 (MB/s)	JBOD	300	600 (JBODx2)*7	1200 (JBODx4)*8	
	RAID1	—	300	600 (RAID1x2)*7	
	HDD構成	—	—	200*9	
EIA規格ユニット数*4	5	8	14	2	
外形寸法 WxDxH(mm)*5	481x925x220	481x925x351	481x925x613	446x731x88	
質量(最大)(kg)*6	46.5	68.5	112.5	24.5	
電源	100-120 V (50 / 60 Hz) / 200-240 V (50 / 60 Hz)、最大2、冗長構成対応				

*1 LTO : Linear Tape-Open

*2 記憶容量はLTO-7テープ使用時、1kB=1,000バイトとして計算した値です。

*3 対象のディスクアレイやデータによっては、性能が出ない場合があります。なお値はLTO-7テープ使用時の参考値です。

*4 システム構成のトータルユニット数です。

*5 システム構成のトータル外形寸法です。

*6 システム構成のトータル質量です。LTOカートリッジの質量は含まれません。

*7 2並列時のトータル性能です。

*8 4並列時のトータル性能です。

*9 DMVによるソフトウェア圧縮時の性能です。

■ ソリューションサービスメニュー

メニュー	サービス内容
バックアップ設計 & 構築サービス	DMVを使用したバックアップシステムの設計および構築作業を実施します。
導入サービス	DMVの搬入、据え付け、動作確認などを実施します。
問い合わせサービス	サービスで設計・構築した内容や運用スクリプトについてのお問い合わせに対応します。
データ移行サービス	DMVを使用して、旧ストレージから新ストレージへのデータ移行を実施します。
データ保全サービス	DMVを使用して、移設前ストレージのデータ保全を実施します。

・HITACHI、JP1は、株式会社 日立製作所の商標または登録商標です。

・Linuxは、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

・Microsoft、Windows、Windows Serverは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

・その他記載の会社名、製品名などは、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。



安全に関するご注意

ご使用前に必ず製品添付のマニュアルなどの注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください

●記載の仕様は、製品の改良などのため予告なく変更することがあります。

製品に関する詳細・お問い合わせは下記へ

■ 製品情報サイト

<http://www.hitachi.co.jp/products/it/storage-solutions/products/dmv/>

■ インターネットでのお問い合わせ

<http://www.hitachi.co.jp/products/it/server/peripherals/inquiry/>

■ 電話でのお問い合わせはHCAセンターへ

☎ **0120-2580-12** 利用時間 9:00~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日・弊社休日を除く)

携帯電話、PHS、一部のIP電話などフリーダイヤルがご利用いただけない場合は、ダイヤルイン:045-762-3059 (通話料金はお客様のご負担となります)