

HA8000シリーズxN/xN1/xN2モデルの対応について

こちらのページでは 2017年9月6日現在、HA8000 xN/xN1/xN2モデルにおける Windows Server® 2016のドライバ・ユーティリティ等の対応状況を記載しております。以下のソフトウェアガイド、制限事項をお読みの上、各種ドライバを組み込みお使いください。

RS220xN1/RS210xN1/TS20xNモデルおよび、2016年12月29日以前に出荷されたRS220xN2/RS210xN2/TS20xN2/RS110xN/TS10xNモデルにて Windows Server® 2016をご利用になるには、Windows Server® 2016に対応した各種BIOS・ドライバ・ツールを組み込む必要があります。

HA8000 xN/xN2モデル(2016年6月～モデル)

TS20xN2

項目		ファイル名	対応バージョン	入手方法
システム装置	BIOS	-	5.0.2006	Webダウンロード
	チップセットドライバ	SetupChipset.exe	10.1.2.80	
	表示ドライバ	MxG2eDO64.sys	9.15.01.0139	
	LANドライバ	b57nd60a.sys	17.4.0.1	
	ディスクアレイコントローラドライバ	megasas2.sys	6.711.12.0 以降	

[ソフトウェアガイド | Microsoft® Windows Server® 2016 | \(PDF形式\)](#)

RS110xN/TS10xN

項目		ファイル名	対応バージョン	入手方法
システム装置	BIOS	-	5.0.6014	Webダウンロード
	チップセットドライバ	SetupChipset.exe	10.1.2.80	
	表示ドライバ	MxG2eDO64.sys	9.15.01.0139	
	LANドライバ	b57nd60a.sys	17.4.0.1	
	ディスクアレイコントローラドライバ	megasas2.sys	6.711.12.0 以降	
	ソフトウェアRAIDドライバ	megasr1.sys	17.01.2016.081	

[ソフトウェアガイド | Microsoft® Windows Server® 2016 | \(PDF形式\)](#)

HA8000 xN2モデル(2016年4月～販売モデル)

RS220xN2/RS210xN2

項目		ファイル名	対応バージョン	入手方法
システム装置	BIOS	-	5.0.5016	Webダウンロード
	チップセットドライバ	SetupChipset.exe	10.1.2.80	
	表示ドライバ	MxG2eDO64.sys	9.15.01.0139	
	LANドライバ	b57nd60a.sys	17.4.0.1	
	ディスクアレイコントローラドライバ	megasas2.sys	6.711.12.0 以降	

[ソフトウェアガイド | Microsoft® Windows Server® 2016 | \(PDF形式\)](#)

HA8000 xN/xN1モデル(2015年4月～販売モデル)

RS220xN1/RS210xN1

項目		ファイル名	対応バージョン	入手方法
システム装置	BIOS	-	5.0.C030	Webダウンロード
	チップセットドライバ	SetupChipset.exe	10.1.2.80	
	表示ドライバ	MxG2eDO64.sys	9.15.01.0139	
	LANドライバ	b57nd60a.sys	17.4.0.1	
	ディスクアレイコントローラドライバ	megasas2.sys	6.712.13.0	

[ソフトウェアガイド | Microsoft® Windows Server® 2016 | \(PDF形式\)](#)

TS20xN

項目		ファイル名	対応バージョン	入手方法
システム装置	BIOS	-	5.0.6011	Webダウンロード
	チップセットドライバ	SetupChipset.exe	10.1.2.80	
	表示ドライバ	MxG2eDO64.sys	9.15.01.0139	
	LANドライバ	b57nd60a.sys	17.4.0.1	
	ディスクアレイコントローラドライバ	megasas2.sys	6.712.13.0	

[ソフトウェアガイド | Microsoft® Windows Server® 2016 | \(PDF形式\)](#)

増設オプションボード

LANボード

項目		ファイル名	対応バージョン	入手方法
CN7729 / CN7730 CN7743 / CN7744	LANドライバ	b57nd60a.sys	17.4.0.1	Webダウンロード
CN7N1S / CN7825 CN7826 / CN7845 CN7846 / CN7847 CN7848	LANドライバ	evbda.sys	7.13.104.0	
CN7652 / CN7653	LANドライバ	bxnd60a.sys	7.13.103.0	
		ixn65x64.sys	4.0.217.0	

12Gbps SASボード

項目		ファイル名	対応バージョン	入手方法
CE7301 / CE7302 CE7311	SASドライバ	lsi_sas3.sys	2.51.18.00	Webダウンロード

6Gbps SASボード

項目		ファイル名	対応バージョン	入手方法
CE7207 / CE7208 CE7213	SASドライバ	lsi_sas2.sys	-	inbox

Fibre Channelボード

項目		ファイル名	対応バージョン	入手方法
CC7811 / CC7812 CC7821 / CC7822 CC7A11 / CC7A12 CC7A21 / CC7A22	FCドライバ	elxfc.sys	11.1.145.16	Webダウンロード
	ユーティリティ	-	11.1.200.0	
CC7831 / CC7832 CC7841 / CC7842	FCドライバ	hfcwdd.sys	4.5.8.2240 以降	
CC7F11 / CC7F12 CC7F21 / CC7F22	ユーティリティ	-	4.0.5.103 以降	

NVMe

項目		ファイル名	対応バージョン	入手方法
UH7800CSB1/UH7800CP1W/ UH7800CP1N/UH71600CSB1/ UH71600CP1W/UH71600CP1N/ UH73200CSB1/UH73200CP1W/ UH73200CP1N	NVMe PCIe SSD Driver	nvme_hgst.sys	1.9.1610.19114	本ツールはシステム装置ご購入時の添付品 (Hitachi Server Navigator: 03-51以降)に格納されています

その他ツール

製品ツール

項目		ファイル名	対応バージョン	入手方法
HDDエラー監視サービス	-	-	5.0.0.6	Webダウンロード
Expander Link Checkツール	-	-	1.0.3.0	
Emulex One Command Manager	-	-	11.1.200.0	
Hitachi Fibre Channel Utility	-	-	4.0.5.103	
IT Report Utility	-	-	02-01	WEBダウンロード (IT Report ユーティリティ サイト)
LargeRxRing settings	-	-	00-05	Webダウンロード
2PRxDur settings	-	-	00-05	(LANDライバと共通)
TimeOutValue settings	-	-	01-02	本ツールはシステム装置ご購入時の添付品 (Hitachi Server Navigator)に格納されています
HGST NVMe PCIe SSD Utility	-	-	3.2.0	本ツールはシステム装置ご購入時の添付品 (Hitachi Server Navigator: 03-51以降)に格納されています
NVMe故障監視サービス	-	-	1.0.0.1	本ツールはシステム装置ご購入時の添付品 (Hitachi Server Navigator: 03-51以降)に格納されています

Hitachi Server Navigator

項目		ファイル名	対応バージョン	入手方法
Alive Monitor	-	-	076000	Webダウンロード
Log Monitor	-	-	06-18 以降	
Update Manager/Log Collect	-	-	1.4.6.0 以降	
HITACHI RAID Navigator	-	-	1.15.0.0	
Log Monitor Logger	-	-	04-06 以降	